

Link do produktu: <https://e-soczewki.pl/proclear-toric-xr-3-szt-p-453.html>

PROCLEAR TORIC XR 3 szt.



Cena	199,90 zł
Dostępność	zamówienie specjalne wymagana przedpłata
Numer katalogowy	PROCLEAR XR TORIC (3)
Producent	CooperVision

Opis produktu

UWAGA!

soczewki **PROCLEAR TORIC XR** zostały zastąpione

nowymi soczewkami [BIOFINITY TORIC XR](#)

SOCZEWKI PROCLEAR TORIC XR NIE SĄ JUŻ DOSTĘPNE.

PROCLEAR TORIC XR

miękkie, miesięczne **toryczne soczewki kontaktowe**.

[korygują astygmatyzm]

Producent: CooperVision

opakowanie: 3 sztuki

soczewki PROCLEAR TORIC XR są dostępne

w wyjątkowo szerokim zakresie mocy

od -10,0 D do +10,0 D i cylindra -0,75 D do -5,75 D

Miesięczne soczewki kontaktowe **ProcLEAR TORIC**

komfort i wygoda przez cały dzień.

Dzięki wyjątkowej metodzie produkcji PC Technology™ soczewki kontaktowe PROCLEAR

są bardzo dobrze tolerowane przez oko.

Materiał, z którego wykonane są soczewki PROCLEAR przyciąga wodę,

dzięki czemu wysychanie soczewek jest znacznie mniejsze.

Dodatkowo na powierzchni soczewki tworzy się bariera wodna,

która ułatwia utrzymanie soczewki w czystości .

dodatkowe informacje:

materiał soczewki: Omafilcon A [uwodnienie 59%]

UWAGA!

Soczewki toryczne dostępne są na specjalne, indywidualne zamówienie Klienta.
Do realizacji zamówienia przysyłamy dopłatę po zaakceptowaniu przedpłaty na naszym koncie bankowym.

Nie ma możliwości wysłania soczewek torycznych za pobraniem.

aktualizacja: 18-08-2014

Produkt posiada dodatkowe opcje:

a. moc [sfera](D)(sph.): wybierz moc , -10,00 , -9,50 , -9,00 , -8,50 , -8,00 , -7,50 , -7,00 , -6,50 , -6,00 , -5,75 , -5,50 , -5,25 , -5,00 , -4,75 , -4,50 , -4,25 , -4,00 , -3,75 , -3,50 , -3,25 , -3,00 , -2,75 , -2,50 , -2,25 , -1,75 , -2,00 , -1,50 , -1,25 , -1,00 , -0,75 , -0,50 , -0,25 , 0,00 , +0,25 , +0,50 , +0,75 , +1,00 , +1,25 , +1,50 , +1,75 , +2,00 , +2,25 , +2,50 , +2,75 , +3,00 , +3,25 , +3,50 , +3,75 , +4,00 , +4,25 , +4,50 , +4,75 , +5,00 , +5,25 , +5,50 , +5,75 , +6,00 , +6,50 , +7,00 , +7,50 , +8,00

b.moc [cylinder] (cyl.): wybierz moc , -2,75 , -3,25 , -3,75 , -4,25 , -4,75 , -5,25 , -5,75

c. oś cylindra (axis): wybierz oś , 10 , 20 , 30 , 40 , 50 , 60 , 70 , 80 , 90 , 100 , 110 , 120 , 130 , 140 , 150 , 160 , 170 , 180

d. promień krzywizny (BC): 8,8